Aufnahmebuchsen • für Kugeltragbolzen
22350.0930



Produktbeschreibung

Die Aufnahmebuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen EH 22350 / EH 22351.
Korrosionsbeständig und verschleißarm.


Werkstoff

- Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Montage

Einfacher und prozesssicherer Einbau.
Einbaubar in unterschiedliche Trägermaterialien.
In Sacklöcher einbaubar.
Bei dünnwandigen Teilen erfolgt die Montage mittels Kontermutter.


Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen		für Nennlänge	Abmessungen				SW	Anzugs-moment max.	x	Tragkraft			für Kugeltragbolzen		Art.-Nr.
d_1 H11	d_2		d_3 -0,2	d_4 +0,3	l_1	l_2				F_1	F_2	F_3			
[mm]		[mm]	[mm]				[mm]	[Nm]	[mm]	[kN]				[g]	
16	**M30 x 2**	**25**	39	19,2	44	29	30	440	1,5	4,8	4,5	4,1	22350.0641 / .0741	164	**22350.0930**

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe
Nickel kann bei Exposition zu Krebs führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.