Excentriques de serrage rapide • avec filetage
23390.0119

Description produit

Pour serrage et desserrage rapide et sans torsion des pièces.
Pour la version réglable (croquis 2), la position du levier peut être modifiée.

Matières

Rondelle d'appui
- thermoplastique (POM), renforcé fibre de verre

Levier
- zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005

Pièces intérieures
- acier, zingué par galvanisation

Vis
- acier, zingué par galvanisation

Écrou de réglage
- acier, zingué par galvanisation

Plan





Informations détaillées

Dimensions								Course			Référence article
l	d_2	h_1 max. en position de serrage	d_3	d_4	h_2 max.	Plage de réglage h_3 min.	b	s à 90°, position du levier	max.		
[mm]								[mm]	[°C]	[g]	
avec filetage, réglable – croquis 2, acier											
82	**M8**	20	20	25	19,5	2,5	20	1	80	142	23390.0119

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Contient des substances de la Proposition 65

⚠
En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.