Posicionadores • con bola móvil y ranura
22051.0006

Descripción del producto

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
El movimiento libre de la bola minimiza el desgaste en el punto de apoyo y, como consecuencia se mejora el bloqueo, siempre en función del punto de apoyo.
Otra ventaja del rodamiento de plástico es que ofrece aislamiento eléctrico.

Material

Cuerpo
- Acero de decoletaje, pavonado

Rodamiento
- Plástico

Bola
- Acero para rodamiento, templado

Muelle
- Acero inoxidable

Características

Muelle estándar: sin marca

Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.
Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones				Carrera	Presión[1]					Referencia
d_1	d_2	l	n	s	F_1 ~	F_2 ~	mín.	máx.		
[mm]				[mm]	[N]		[°C]		[g]	
acero de decoletaje, muelle estándar										
M6	2,5	14	1	0,7	6,3	10	-30	90	1,5	22051.0006

[1] valor medio estadístico

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65

El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.