# SURTIDOS ESTÁNDAR V40

## SURTIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA DE 5 DISPOSITIVOS, REFERENCIA 1090.140

| Unidades | Denominación | Referencia | Unidades | Denominación | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| **Elementos del sistema** | | | **Piezas normalizadas** | | |
| 3 | Plato de fijación | 1000.400 | 10 | Espiga roscada | 22540.0381 |
| 2 | Plato de fijación | 1000.500 | 10 | Espiga roscada | 22540.0382 |
| 5 | Arandela plana | 1007.400 | 4 | Apoyo liso | 22690.0021 |
| 5 | Arandela plana | 1007.500 | 3 | Apoyo esférico | 22690.0121 |
| 5 | Arandela plana | 1007.600 | 3 | Apoyo estriado | 22690.0221 |
| 15 | Arandela plana | 1007.700 | 4 | Apoyo liso | 22690.0321 |
| 20 | Arandela plana | 1007.800 | 4 | Apoyo liso | 22690.0323 |
| 5 | Arandela plana | 1007.900 | 3 | Apoyo esférico | 22690.0421 |
| 12 | Bloque de montaje | 1010.100 | 3 | Apoyo esférico | 22690.0423 |
| 5 | Bloque de montaje | 1010.200 | 3 | Apoyo estriado | 22690.0521 |
| 3 | Bloque de montaje | 1010.300 | 3 | Apoyo estriado | 22690.0523 |
| 6 | Bloque de montaje | 1011.100 | 5 | Tornillo de bola, con seguro contra torsión | 22700.0584 |
| 5 | Bloque de montaje | 1011.200 | 6 | Soporte ajustable, liso | 22730.0013 |
| 3 | Bloque de montaje | 1011.300 | 6 | Soporte ajustable, estriado | 22730.0313 |
| 2 | Ángulo de sujeción | 1012.100 | 5 | Tensor sin cabeza | 23040.0582 |
| 2 | Ángulo de sujeción | 1012.300 | 10 | Tensor sin cabeza | 23040.0583 |
| 1 | Bloque de sujeción | 1013.700 | 10 | Tensor sin cabeza | 23040.0584 |
| 1 | Bloque de sujeción | 1013.800 | 10 | Asiento cónico | 23050.0208 |
| 8 | Tope | 1014.500 | 50 | Arandela plana | 23060.0008 |
| 1 | Escuadra de refuerzo | 1020.300 | 15 | Tuerca hexagonal | 23070.0008 |
| 1 | Escuadra de refuerzo | 1021.500 | 10 | Tuerca con collar | 23080.0008 |
| 1 | Escuadra de refuerzo | 1021.600 | 10 | Tuerca de prolongación | 23090.0008 |
| 1 | Escuadra de refuerzo | 1021.700 | 4 | Brida de sujeción | 23150.0009 |
| 8 | Bloque de centraje en T | 1029.600 | 6 | Brida de sujeción con nariz | 23180.0209 |
| 30 | Tuerca para ranuras en T | 1030.100 | 6 | Brida de cierre | 23210.0501 |
| 55 | Tuerca para ranuras en T | 1030.300 | 2 | Brida de cierre | 23210.0502 |
| 25 | Bloque de sujeción en T | 1031.100 | 5 | Soporte de compensación | 23220.0085 |
| 20 | Bloque de sujeción en T | 1031.200 | 5 | Mordaza rápida vertical | 23310.0025 |
| 10 | Bloque de sujeción en T | 1031.300 | 20 | Cilindro de prolongación | 23310.0125 |
| 1 | Llave | 1032.100 | 10 | Cilindro de prolongación | 23310.0126 |
| 1 | Apoyo | 1040.300 | 6 | Cilindro de prolongación | 23310.0127 |
| 1 | Apoyo | 1040.500 | | | |
| 2 | Elemento intermedio | 1047.700 | | | |
| 2 | Soporte para elemento de bloqueo | 1047.800 | | | |
| 9 | Plato de apoyo | 1047.900 | | | |
| 2 | Bloque en V | 1048.200 | | | |
| 2 | Bloque en V | 1048.300 | | | |
| 2 | Bloque circular | 1048.400 | | | |
| 1 | Bloque en V | 1048.500 | | | |
| 1 | Elemento angular regulable | 1048.600 | | | |
| 3 | Bloque de alineación ambos lados | 1049.200 | | | |

Los surtidos indicados se comprenden como recomendación.
Los elementos necesarios varían en función de la pieza.
Los surtidos se pueden modificar en caso de necesidad.