Manettes plates indexables

24441.0020

Description produit

Les manettes plates indexables sont utilisées quand la plage d'oscillation est limitée ou pour obtenir une certaine position des manettes.
Les manettes plates indexables se distinguent par leur faible hauteur de pose et sont idéales pour une utilisation dans des espaces réduit ou si le levier ne doit pas dépasser.

Matières

Levier
- zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat

Pièces intérieures
- acier bruni

Capuchon de protection
- plastique, noir

Fonctionnement

En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.

Plan



Informations détaillées

Dimensions												Référence article
d_1	d_2	d_4	h_1	h_2	h_3	h_4	l_2	t min.	min.	max.		
[mm]									[°C]		[g]	
avec taraudage – croquis 1, noir												
40	**M12**	23	42	4	4	56	145	22	-30	80	399	24441.0020

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Contient des substances de la Proposition 65

⚠
En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.