スラストパッド・DIN6311及び薄型
22560.0140

製品説明

スラストポイント付グラブ・スクリューDIN6332 (EH22540.) と組み合わせてお使いください。

材質

- ステンレス鋼

組立

このスラスト・パッドは穴の内側にスプリング・リテーナーがはめ込まれています。 グラブ・スクリューをリングの開口部に対して出来るだけ傾け、押し入れます。

更なる情報

その他の製品

- グラブスクリュー, DIN6332、スラストポイント付

寸法図



図 1



図 2

発注情報

d_1	d_2 H12	寸法 d_4	h_1	h_2	t_1	スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332	α min.		製品番号
		[mm]				[mm]		[g]	
DIN6311 S型、リテーナーリング付 – 図 1, ステンレス鋼									
40	15,6	28	16	9	8	M20	4°	105	22560.0140

応用例



法令(コンプライアンス

RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し
0.1%(質量％濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.