Knevelschroeven • DIN 6304 met vaste knevel
24490.0108

Productbeschrijving

Bij deze uitvoering is de knevel ingeperst.

Materiaal

- automatenstaal, gezwart, drukpen gehard

Meer informatie

Verwijzingen

Drukpen voor drukstuk DIN 6311 vorm S, EH 22560.

Overige producten

- Drukstukken, DIN 6311 en lage uitvoering

Tekening



Afbeelding 1



Afbeelding 2

* Als montagehulp DIN 6304 aangevuld

Bestelinformatie

Afmetingen										α		Artikelnr.
d_1	l_1	d_2	d_3	d_4	d_5	l_2	l_3 ~	l_4	l_5 ~	min.		
[mm]											[g]	
met drukstuk, vorm F – Afbeelding 2												
M8	**50**	14	6	6	16	12	60	35	53	4°	49	24490.0108

Voldoet

Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen

Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."