

Peruslevyt • DIN 55 201 paletille sopivat
1103.300

Tuotekuvaus

Materiaali


- Teräs, karkaistu, hiottu

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Piirustus




* Nämä toleranssit ovat voimassa vain ulkovasteella.
Uraetäisyydet $70 \pm 0,01$.


Tilaustiedot


Järjestelmä	$a_1 \times a_2$	c	d	Ulkomitat				Ruuveille	y	T-urien lukumäärä		Til.nro
				l_1 $\pm 0,013$ [mm]	l_2	l_3	l_4					
V70	400 x 500	50	20	150	60/40	200	100	M12	12	5 x 7	69	1103.300


Sovellusesimerkki











Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."