


## Kiinnitinlohkot • V70eco

1211.200




## Tuotekuvaus

V70-eco-kiinnitinlohkot ovat uusi malli V70-mallistossa, optimoitu hinta-/laatu-suhde. Ne ovat täysin yhteensopivia jo olemassa olevien V70 T-urajärjestelmien kanssa.

## Materiaali

- Työkäluteräs, korkea lujuus

## Piirustus



## Tilaustiedot

Järjestelmä	Ulkomitat											Til.nro		
	b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	n	d <sub>1</sub>		d <sub>2</sub>	[g]
V70	40	140	14	24	70	10	20	35	35	2	12,25	M12	1901	1211.200

## Vaatimuksenmukaisuus

## RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

## Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

## Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."