

Jousipainimet • Kuusiokololla

22060.0008



Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä sekä painimena.

Materiaali

Tappi

- Automaattiteräs, karkaistu, mustattu

Runko

- Automaattiteräs, mustattu

Jousi


- Ruostumaton teräs

Asennus


Asentaminen ja purkaminen mahdollista sekä kuusiokoloavaimella että ruuviavaimella. Käytä erikoistyökälua asentaaksesi uran avulla (tapin puolelta).

Ominaisuudet

Vakio jousivoima: ei merkintää.



vakio jousivoima



jäykemmällä jousella

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta. Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.


Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Lisää tuotteita

- Jousipainimet, kuusiokololla ja tiivisteellä
- Pidikkeet, jousipainimille

Piirustus




Tilaustiedot


Ulkomitat					AV	Isku s	Jousivoima ¹⁾		max. [°C]	[g]	Til.nro
d ₁	d ₂	l	n	t			F ₁ ~ [N]	F ₂ ~			
Automaattiteräs, vakio jousivoima											
M8	3,5	22	1,5	1,4	2,5	3	8	38	250	5,7	22060.0008

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

	d ₁	b	Ulkomitat		l	[g]	Til.nro
			d	[mm]			
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen							
	M 8	60	6,45		70	39	22060.0908

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."