

SIMPLEX-vaihtopäävasarat 50:40 • TPE-mid; alumiinirunko ja laadukas puuvarsi

EH 3103.



Tuotekuvaus

Tämä SIMPLEX-vaihtopäävasara on varustettu erityisillä D50mm iskupäillä, jotka on rakennettu D40mm runkoon. Ylikokoiset kosketuspinnat tarjoavat maksimaalisen suojan herkkien pintojen hellävaraiseen käsittelyyn.

3101-sarja on varustettu molemmin puolin sinisillä TPE-mid-iskupäillä (sarja 3203).

Tämä harmaa, keskipehmeä iskupää tuottaa iskunvoiman, joka on verrattavissa mustaan kumiseosiskupäähän (sarja 3202). Se ei kuitenkaan jätä ei-toivottuja mustia jälkiä.

Erittäin kevyt alumiinirunko, jossa on sisäänrakennettu kahvansuojus, mahdollistaa oikean iskunvoiman helpon hallinnan. Tämä tekee helposti särkyvien materiaalien käsittelystä vaivatonta. Lisäksi pehmeäpäinen vasara on erittäin kevyt ja helppo kuljettaa mukana.

Värähtelyä vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu korkealaatuinen puukahva on lakattu kahteen kertaan tartunta-alueelta, mikä tekee siitä liian kestävän.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki osat ovat vaihdettavissa ja jälkiasennettavissa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jossa on TPE-mid-iskupäät (harmaa, keskipehmeä, ei jätä jälkiä) molemmin puolin.
- Ylikokoiset D50mm kosketuspinnat on rakennettu D40mm runkoon: maksimaalinen suoja herkkien pintojen työstössä.
- Erittäin kevyt alumiinirunko, jossa on sisäänrakennettu kahvansuojus, mahdollistaa oikean iskunvoiman helpon hallinnan (ihanteellinen helposti särkyvien materiaalien käsittelyyn).
- Korkealaatuinen, värähtelyä vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puukahva; tartunta-alue kaksinkertaisesti lakattu (liikkestävä).
- Kaikki osat ovat vaihdettavissa/jälkiasennettavissa, mikä johtaa merkittäviin säästöihin kustannuksissa ja resursseissa.

Käyttö

Ikkunoiden ja ovien rakentaminen, herkkien laattojen asettaminen, lattialaatoitus, kevyiden/ herkkien työkappaleiden asettaminen ja säätäminen, puusepäntyöt, huonekalujen kokoaminen, parketti- ja laminaattilattioiden asennus.

Materiaali

Varsi

- Puu

Vaihtopäät (iskupäät)

- TPE-mid, harmaa
- Värjäämätön
- Keskikova

Runko

- Alumiini Al

Tilaustiedot

| Ø | 110 | 330 | Ulkomitat | | Pituus x Leveys x Korkeus | [g] | GTIN | profiel@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Til.nro ¹⁾ |
|----|-----|-----|----------------|--|---------------------------|---------------|------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| | | | [mm] | | | | | | | |
| 50 | 110 | 330 | 330 x 120 x 50 | | 430 | 4030618314172 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3103.051 | |

¹⁾ Näissä vasaroissa on erikois Ø 50 -vaihtopäät Ø 40 -rungoissa.

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."