

Swornie ustalające, Mini-ustalacze
22110.0024



Opis produktu

Nadaje się szczególnie do przykręcenia do części cienkościennych.
Wersja o najmniejszych wymiarach konstrukcyjnych.

Materiał

Korpus

- Stal cynkowana galwanicznie

Zatrząsk

- Stal nierdzewna 1.4305

Gałka

- Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe

Montaż

Montaż mini swornia. Podniesienie gałki pozwala na odsłonięcie śruby sześciokątnej do montażu. Długość mocowania można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).

Działanie

W wersji z blokadą wyciąga się gałkę, przekręca o 30° i zabezpiecza w nacięciach blokujących.

Więcej informacji


Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.

Inne produkty

- Pierścienie dystansowe, dla sworni ustalających

Rysunek



Rysunek 1

Rysunek 2

Informacje do zamówienia

Wymiary								SW	Siła sprężyny ¹⁾				Nr art.	
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄		F ₁	F ₂	min.	maks.		
0 -0,06					min.		min.		~	~				
[mm]								[mm]	[N]		[°C]		[g]	
bez blokady, pokrętło czarne – rysunek 1, Stal														
4	M8 x 0,75	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	-30	80	14	22110.0024

¹⁾ statystyczna wartość średnia

Przykład aplikacji





Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.