

## Uchwyt w kształcie litery U EH 24300.



### Opis produktu

Uchwyty w kształcie litery U są stosowane na przykład w drzwiach maszyn, drzwiach meblowych, drzwiach szafek, szufladach. Charakteryzują się ergonomicznym kształtem profilu o wysokiej stabilności oraz prostym i ponadczasowym wzornictwem.

### Materiał


#### Uchwyt

- Aluminium, ciążnione, jasne, polerowane
- Aluminium, z powłoką z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne
- Stal nierdzewna 1.4301, piaskowana
- stal nierdzewna, polerowana, błyszczące metaliczne wykończenie

### Montaż

Montaż od tyłu.

### Rysunek




### Informacje do zamówienia

| b                                                         | l <sub>1</sub><br>±0,25 | l <sub>2</sub> | Wymiary |    |    |    |    |  | Nr art.                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                           |                         |                | a       | d  | h  | r  | t  |                                                                                       |                            |
|                                                           |                         |                | [mm]    |    |    |    |    |                                                                                       |                            |
| Aluminium, jasne, Aluminium, ciagnione, jasne, polerowane |                         |                |         |    |    |    |    |                                                                                       |                            |
| 20                                                        | 100                     | 113            | 13      | M6 | 49 | 13 | 10 | 90                                                                                    | <a href="#">24300.0100</a> |
| 20                                                        | 112                     | 125            | 13      | M6 | 49 | 13 | 10 | 97                                                                                    | <a href="#">24300.0110</a> |
| 20                                                        | 117                     | 130            | 13      | M6 | 49 | 13 | 10 | 100                                                                                   | <a href="#">24300.0112</a> |
| 20                                                        | 120                     | 133            | 13      | M6 | 49 | 13 | 10 | 97                                                                                    | <a href="#">24300.0114</a> |
| 20                                                        | 128                     | 141            | 13      | M6 | 51 | 13 | 10 | 107                                                                                   | <a href="#">24300.0120</a> |
| 20                                                        | 160                     | 173            | 13      | M6 | 51 | 13 | 10 | 122                                                                                   | <a href="#">24300.0130</a> |
| 20                                                        | 180                     | 193            | 13      | M6 | 51 | 13 | 10 | 128                                                                                   | <a href="#">24300.0132</a> |
| 20                                                        | 200                     | 213            | 13      | M6 | 51 | 13 | 10 | 150                                                                                   | <a href="#">24300.0134</a> |
| 20                                                        | 235                     | 248            | 13      | M6 | 51 | 13 | 10 | 180                                                                                   | <a href="#">24300.0136</a> |
| 26                                                        | 112                     | 129            | 17      | M8 | 55 | 17 | 12 | 163                                                                                   | <a href="#">24300.0140</a> |
| 26                                                        | 117                     | 134            | 17      | M8 | 55 | 17 | 12 | 166                                                                                   | <a href="#">24300.0142</a> |
| 26                                                        | 120                     | 137            | 17      | M8 | 55 | 17 | 12 | 200                                                                                   | <a href="#">24300.0144</a> |
| 26                                                        | 125                     | 142            | 17      | M8 | 55 | 17 | 12 | 176                                                                                   | <a href="#">24300.0146</a> |
| 26                                                        | 128                     | 154            | 17      | M8 | 55 | 17 | 12 | 180                                                                                   | <a href="#">24300.0150</a> |
| 26                                                        | 160                     | 177            | 17      | M8 | 57 | 17 | 12 | 217                                                                                   | <a href="#">24300.0160</a> |
| 26                                                        | 179                     | 196            | 17      | M8 | 57 | 17 | 12 | 234                                                                                   | <a href="#">24300.0162</a> |

| b                                                                                                                              | l <sub>1</sub><br>±0,25 | l <sub>2</sub> | Wymiary |    |    |    |    |  | Nr art.                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                |                         |                | a       | d  | h  | r  | t  |                                                                                     |                            |
| [mm]                                                                                                                           |                         |                |         |    |    |    |    | [g]                                                                                 |                            |
| 26                                                                                                                             | 192                     | 209            | 17      | M8 | 57 | 17 | 12 | 240                                                                                 | <a href="#">24300.0170</a> |
| 26                                                                                                                             | 300                     | 317            | 17      | M8 | 57 | 17 | 12 | 344                                                                                 | <a href="#">24300.0180</a> |
| 26                                                                                                                             | 400                     | 417            | 17      | M8 | 57 | 17 | 12 | 436                                                                                 | <a href="#">24300.0190</a> |
| 26                                                                                                                             | 500                     | 517            | 17      | M8 | 57 | 17 | 12 | 538                                                                                 | <a href="#">24300.0200</a> |
| Aluminium, czarne, Aluminium, z powłoką z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne                                       |                         |                |         |    |    |    |    |                                                                                     |                            |
| 20                                                                                                                             | 100                     | 113            | 13      | M6 | 49 | 13 | 10 | 100                                                                                 | <a href="#">24300.0300</a> |
| 20                                                                                                                             | 112                     | 125            | 13      | M6 | 49 | 13 | 10 | 98                                                                                  | <a href="#">24300.0310</a> |
| 20                                                                                                                             | 117                     | 130            | 13      | M6 | 49 | 13 | 10 | 100                                                                                 | <a href="#">24300.0312</a> |
| 20                                                                                                                             | 120                     | 133            | 13      | M6 | 49 | 13 | 10 | 104                                                                                 | <a href="#">24300.0314</a> |
| 20                                                                                                                             | 128                     | 141            | 13      | M6 | 51 | 13 | 10 | 110                                                                                 | <a href="#">24300.0320</a> |
| 20                                                                                                                             | 160                     | 173            | 13      | M6 | 51 | 13 | 10 | 126                                                                                 | <a href="#">24300.0330</a> |
| 20                                                                                                                             | 180                     | 193            | 13      | M6 | 51 | 13 | 10 | 128                                                                                 | <a href="#">24300.0332</a> |
| 20                                                                                                                             | 200                     | 213            | 13      | M6 | 51 | 13 | 10 | 150                                                                                 | <a href="#">24300.0334</a> |
| 20                                                                                                                             | 235                     | 248            | 13      | M6 | 51 | 13 | 10 | 180                                                                                 | <a href="#">24300.0336</a> |
| 26                                                                                                                             | 112                     | 129            | 17      | M8 | 55 | 17 | 12 | 167                                                                                 | <a href="#">24300.0340</a> |
| 26                                                                                                                             | 117                     | 134            | 17      | M8 | 55 | 17 | 12 | 166                                                                                 | <a href="#">24300.0342</a> |
| 26                                                                                                                             | 120                     | 137            | 17      | M8 | 55 | 17 | 12 | 160                                                                                 | <a href="#">24300.0344</a> |
| 26                                                                                                                             | 125                     | 142            | 17      | M8 | 55 | 17 | 12 | 178                                                                                 | <a href="#">24300.0346</a> |
| 26                                                                                                                             | 128                     | 145            | 17      | M8 | 55 | 17 | 12 | 181                                                                                 | <a href="#">24300.0350</a> |
| 26                                                                                                                             | 160                     | 177            | 17      | M8 | 57 | 17 | 12 | 217                                                                                 | <a href="#">24300.0360</a> |
| 26                                                                                                                             | 179                     | 196            | 17      | M8 | 57 | 17 | 12 | 234                                                                                 | <a href="#">24300.0362</a> |
| 26                                                                                                                             | 192                     | 209            | 17      | M8 | 57 | 17 | 12 | 250                                                                                 | <a href="#">24300.0370</a> |
| 26                                                                                                                             | 300                     | 317            | 17      | M8 | 57 | 17 | 12 | 347                                                                                 | <a href="#">24300.0380</a> |
| 26                                                                                                                             | 400                     | 417            | 17      | M8 | 57 | 17 | 12 | 445                                                                                 | <a href="#">24300.0390</a> |
| 26                                                                                                                             | 500                     | 517            | 17      | M8 | 57 | 17 | 12 | 538                                                                                 | <a href="#">24300.0400</a> |
| stal nierdzewna, piaskowana na matowo , Stal nierdzewna 1.4301                                                                 |                         |                |         |    |    |    |    |                                                                                     |                            |
| 20                                                                                                                             | 112                     | 125            | 13      | M6 | 49 | 13 | 10 | 271                                                                                 | <a href="#">24300.0510</a> |
| 20                                                                                                                             | 128                     | 141            | 13      | M6 | 51 | 13 | 10 | 300                                                                                 | <a href="#">24300.0520</a> |
| 20                                                                                                                             | 160                     | 173            | 13      | M6 | 51 | 13 | 10 | 366                                                                                 | <a href="#">24300.0530</a> |
| 20                                                                                                                             | 200                     | 213            | 13      | M6 | 51 | 13 | 10 | 440                                                                                 | <a href="#">24300.0540</a> |
| 20                                                                                                                             | 250                     | 263            | 13      | M6 | 51 | 13 | 10 | 517                                                                                 | <a href="#">24300.0550</a> |
| 20                                                                                                                             | 300                     | 313            | 13      | M6 | 51 | 13 | 10 | 597                                                                                 | <a href="#">24300.0560</a> |
| 20                                                                                                                             | 400                     | 413            | 13      | M6 | 51 | 13 | 10 | 737                                                                                 | <a href="#">24300.0580</a> |
| 26                                                                                                                             | 128                     | 145            | 17      | M8 | 57 | 19 | 12 | 517                                                                                 | <a href="#">24300.0651</a> |
| 26                                                                                                                             | 160                     | 177            | 17      | M8 | 57 | 19 | 12 | 606                                                                                 | <a href="#">24300.0661</a> |
| 26                                                                                                                             | 200                     | 217            | 17      | M8 | 57 | 19 | 12 | 708                                                                                 | <a href="#">24300.0671</a> |
| 26                                                                                                                             | 300                     | 317            | 17      | M8 | 57 | 19 | 12 | 986                                                                                 | <a href="#">24300.0680</a> |
| 26                                                                                                                             | 400                     | 417            | 17      | M8 | 57 | 19 | 12 | 1259                                                                                | <a href="#">24300.0690</a> |
| 26                                                                                                                             | 500                     | 517            | 17      | M8 | 57 | 19 | 12 | 1519                                                                                | <a href="#">24300.0700</a> |
| stal nierdzewna, polerowana, błyszczące metaliczne wykończenie, stal nierdzewna, polerowana, błyszczące metaliczne wykończenie |                         |                |         |    |    |    |    |                                                                                     |                            |
| 20                                                                                                                             | 112                     | 125            | 13      | M6 | 49 | 13 | 10 | 274                                                                                 | <a href="#">24300.0610</a> |
| 20                                                                                                                             | 128                     | 141            | 13      | M6 | 51 | 13 | 10 | 309                                                                                 | <a href="#">24300.0620</a> |
| 20                                                                                                                             | 160                     | 173            | 13      | M6 | 51 | 13 | 10 | 362                                                                                 | <a href="#">24300.0630</a> |
| 20                                                                                                                             | 200                     | 213            | 13      | M6 | 51 | 13 | 10 | 420                                                                                 | <a href="#">24300.0640</a> |
| 26                                                                                                                             | 128                     | 145            | 17      | M8 | 57 | 19 | 12 | 518                                                                                 | <a href="#">24300.0650</a> |
| 26                                                                                                                             | 160                     | 177            | 17      | M8 | 57 | 19 | 12 | 603                                                                                 | <a href="#">24300.0660</a> |
| 26                                                                                                                             | 200                     | 217            | 17      | M8 | 57 | 19 | 12 | 711                                                                                 | <a href="#">24300.0670</a> |

#### Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.