

## Opritoare cu indexare • cu inel de tragere

22120.1416



### Descrierea produsului

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicații de indexare.

#### Material

##### Corp

- Oțel inoxidabil 1.4305

##### Bolț blocare

- Oțel inoxidabil 1.4305, nichelat

##### Inel tracțiune

- Oțel inoxidabil 1.4310

#### Asamblare

Contrapiulițele trebuie comandate separat.

#### Operații

Când folosiți modelul cu blocator, rotiți inelul de tragere cu 90°, după retragerea bolțului de blocare și fixați inelul folosind creștătura (dacă bolțul de blocare nu trebuie să revină).

#### Mai multe informații

#### Produse asociate

- Piese de fixare, pentru încuietori și bolț de închidere turnat sub presiune
- Bucșe de poziționare, pentru bolț și indexor
- Gulere distanțiere, pentru blocatoare de indexare
- Piese de fixare, pentru bolț și indexor

### Desen




Figura 1




Figura 2

Informații comandă


| Dimensiuni                                |                |                |                        |                |                |                |    | Cursă<br>s | Forța arcului <sup>1)</sup> |                     |  |  | Ref. Nr.   |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----|------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                            | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub><br>min. | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | m  |            | F <sub>1</sub><br>~         | F <sub>2</sub><br>~ | max.                                                                                |                                                                                     |            |
| [mm]                                      |                |                |                        |                |                |                |    |            | [mm]                        | [N]                 |                                                                                     | [°C]                                                                                |            |
| fără blocator – figura 1, Oțel inoxidabil |                |                |                        |                |                |                |    |            |                             |                     |                                                                                     |                                                                                     |            |
| 6                                         | M12 x 1,5      | 2              | 6                      | 24             | 31             | 25             | 22 | 6          | 6                           | 21                  | 250                                                                                 | 18                                                                                  | 22120.1416 |

<sup>1)</sup> valoarea statistică medie

Accesorii

|                                                                                   | Dimensiuni<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | Mărime cheie<br>[mm] |     | Ref. Nr.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----|------------|
|                                                                                   |                                      |                      |     |            |
| Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil                                 |                                      |                      |     |            |
|  | M12 x 1,5                            | 18                   | 7,5 | 22120.0516 |

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.