

Blocatoare de uși

22260.0012



Descrierea produsului


Material

- Oțel sinterizat

Asamblare

Nu se recomandă prinderea prin sudură.
Fixarea se face cu știfturi.


Desen



Informații comandă

d ₁	d ₂ H8	d ₃	Dimensiuni					Ref. Nr.
			b ₁	b ₂	b ₃	b ₄		
			[mm]					
blocare prin rotire spre dreapta								
65	12	23	20	10	5	7,2	103	22260.0012

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.