

Șurub cu ochi • DIN 444, forma B, calitatea 8.8

22980.0108



Descrierea produsului

Șuruburile cu ochi în varianta "precisă" depășesc în calitate variantele DIN. Filetul este rotund - diametrul pistonului este egal cu diametrul nominal. Suprafețele cu dimensiunile -s- sunt prelucrate.
Toleranța găurii $d_2 = H7$.

Material

- Oțel tratat termic, cu revenire, calitatea 8.8, negru

Mai multe informații


Referințe

Pentru informații referitoare la cuplul de pornire vă rugăm consultați anexa - date tehnice.

Produse asociate

- Șurub cu ochi, DIN 444, forma B


Desen



Informații comandă

d_1	l	Dimensiuni		d_3	b	s		Ref. Nr.
		d_2 H7 [mm]						
M10	100	10		20	26	12	[g] 62	22980.0108

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.