

## Stützwinkel

EH 1020.300 - EH 1121.500




### Produktbeschreibung

#### Werkstoff

- Grauguss GG, phosphatiert, geschliffen

### Maßzeichnung



### Bestellinformationen

System	b	l <sub>1</sub>	Abmessungen				für Schrauben	y	[g]	Art.-Nr.	
			l <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>					h <sub>4</sub>
V40	24,5	42	20	52	10,5	20	40	M 8	8	167	1020.300
V40	38,0	42	20	52	10,5	20	40	M 8	8	303	1021.500
V70	37,0	67	35	90	20,0	35	70	M12	12	770	1120.300
V70	66,0	67	35	90	20,0	35	70	M12	12	1501	1121.500

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.