

定位柱 · 有螺栓和沟
22050.0312



产品描述

适用于定位、供压或顶举。

材质


- 螺絲形支撐座
- 切削钢，硬化，染黑
- 本体
- 切削钢，染黑
- 弹簧
- 不锈钢

特性

强化弹簧荷重: 以两条线标示



Standard spring load



Heavy spring load

更多信息

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试，以得知其弹簧的范围和作用。


参考

需求的螺纹锁，请参阅附录 - 技术数据 -

更多产品

- 定位柱，有螺栓和槽 - 英寸

图面




订单信息

尺寸				行程 s	弹簧荷重 ¹⁾		 max.	 [g]	品号
d ₁	d ₂	l	n		F ₁ ~	F ₂ ~			
[mm]				[mm]	[N]		[°C]		
切削钢， 增强 弹簧荷重									
M12	6,2	22	2	3,5	38	96	250	11	22050.0312

¹⁾ 统计平均值

应用范例



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。