

定位柱 · 光滑，有轴环

22080.0412



产品描述

适用于定位、供压或顶举。

材质

本体

- 得林蓝塑料 (POM)

珠子

- 不锈钢，硬化

弹簧


- 不锈钢

组装


d1固定孔公差建议H7

特性


标准弹簧荷重: 无标示



轻弹簧荷重



标准弹簧荷重



高弹簧荷重

更多信息

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试，以得知其弹簧的范围和作用。


参考

索引阻力的计算，细节请参考本章节的起始。
较高弹簣力的版本，请见"EH 22080. 弹簧定位柱，平滑，长的，带有轴环与滚珠"。


更多产品

- 定位柱，with collar and ball, front slot
- 定位柱，光滑，长，带领和球
- 定位柱，平滑、轴环和球体、自行钳紧
- 托座，用于定位柱

图面



picture 1




picture 2

订单信息

尺寸				行程		弹簧荷重 ¹⁾				定位孔				品号
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	s	F ₁	F ₂	min	max.	H7	[mm]	[g]		
+0,1			[mm]	~	[mm]	~	~	[N]	[°C]		[mm]	[g]	22080.0412	
12	10	13	16	1,5	3,3	14	25	-30	50	12	5,7			

¹⁾ 统计平均值

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

,本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。