

定位柱 · 平滑、轴还和球体、自行钳紧
22080.0804



产品描述

适用于定位、供压或顶举。
由于自夹持,定位柱可以平衡孔位公差至 0.2 mm. 得以降低加工成本.

材质

- 本体
- 热塑性 POM , 黑色
- 珠子
- 得林白塑料 (POM)
- 弹簧
- 不锈钢

组装

本体的弹性设计使得手动固定或顶部固定成为可能。

更多信息

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试，以得知其弹簧的范围和作用。


参考

索引阻力的计算，细节请参考本章节的起始。

更多产品

- 定位柱，光滑，有轴环
- 定位柱，平滑，带有轴环以及滚珠，自动夹持 - INCH

图面




订单信息

尺寸					行程 s	弹簧荷重 ¹⁾		 min max.	定位孔 D ₁ +0,2	 [g]	品号	
d ₁ +0,1	d ₂	d ₃	l ₁ ±0,2	l ₂ ~		F ₁ ~	F ₂ ~					
[mm]						[N]						[°C]
本体和珠子 是得林塑料												
4	3	4,6	5	1	0,8	3	6,5	-30	50	4	0,1	22080.0804

¹⁾ 统计平均值

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。