

分割定位柱的迷你分割 · 不锈钢

22110.1140



产品描述

特别适合锁附薄板。
效能于最小空间需求。
由于螺栓缩回,分割定位柱可以完全被锁入。

材质

本体
• 不锈钢 1.4305

固定梢子
• 不锈钢 1.4305

手把
• 不锈钢 1.4308

组装

锁入迷你分割定位柱.提起旋钮,六角将会松开以便组立.

螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。

操作

当使用自锁型旋钮,拉出旋钮,转30度并由一个缺口夹住。

更多信息


注意事项

不可移动的旋钮。

更多产品

- 距离调整环,适用于分割定位柱

图面




订单信息

尺寸							WS	弹簧荷重 ¹⁾				品号
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃		F ₁	F ₂	max.		
h9					min			~	~			
[mm]							[mm]	[N]		[°C]	[g]	
含锁紧 – 相片 2												
6	M10 x 1	25	18	34	6	8	12	6	16	250	50	22110.1140

¹⁾ 统计平均值

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。