

分割定位柱 · 用于薄壁形工件

22120.0287



产品描述

具有贯孔,适合薄板工件.

材质

本体

- 钢, 镀锌

固定梢子

- 不锈钢 1.4305, 镀镍

手把

- 塑料(PA6), 黑色, 无光泽的

组装

藉由固定的夹缝, 分割定位柱可以固定薄板件厚度 1-5 mm.

操作

当使用自锁型号时, 拉出旋钮, 转90度并用一个槽口固定。依据夹持长度, 螺栓可能会突出。

更多信息


注意事项

不可移动的旋钮。

更多产品

- 定位衬套, 适用于分割螺栓和分割定位柱

图面



订单信息


尺寸								WS ₁	WS ₂	弹簧荷重 ¹⁾					品号
d ₁	l ₂	d ₂	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄	s			F ₁	F ₂	min	max.		
-0,02										~	~				
-0,05															
[mm]								[mm]	[mm]	[N]		[°C]		[g]	
含锁紧 – 相片 2															
6	10,5	25	10	34	6	10	1 – 5	17	14	8,5	22	-30	80	39	22120.0287

¹⁾ 统计平均值

配件

	 [g]	品号
Ring spanner, flat		
	26	22120.0299

应用范例



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。