

分割定位柱 · 一般抛光

22120.0785



产品描述

限于非精密定位的应用。
成品简单具有非常小的尺寸。

材质

本体

- 不锈钢 1.4305

固定梢子

- 不锈钢 1.4305

手把

- 塑料(PA6), 黑色, 无光泽的

操作

当使用锁定分割定位柱时, 拉出旋钮, 转90度并由一个槽口固定 (此时锁销不可突出)。

更多信息


注意事项

螺帽必须个别购买。
不可移动的旋钮。


更多产品

- 定位衬套, 适用于分割螺栓和分割定位柱


图面



picture 1



picture 2



picture 3

lock nut
22120.0704 - .0708 (Steel)
22120.0714 - .0718 (Stainless steel)

订单信息


尺寸										WS	起 动 扭 力 max.	弹 簧 荷 重 ¹⁾		 min max.		 [g]	品 号
d ₁	d ₂	d ₃	e	l ₁	l ₂ min	l ₃	l ₄	l ₅	s min			F ₁ ~	F ₂ ~	min	max.		
[mm]										[mm]	[Nm]	[N]		[°C]			
有手把，无锁固 – 相片 2, 不锈钢																	
5	M8	16	9,2	40	5	16	6	13,5	5	8	7	5	24	-30	80	9,2	22120.0785

¹⁾ 统计平均值

配件

	尺寸 d ₂ [mm]	扳手尺寸 [mm]		品号
不锈钢				
	M 8	13	2,8	22120.0715

应用范例



遵守

- 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
- 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
- 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>
- 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。