

分割定位柱 · 一般抛光

22120.0798



产品描述

限于非精密定位的应用。
成品简单具有非常小的尺寸。

材质

本体

- 不锈钢 1.4305

固定梢子

- 不锈钢 1.4305

手把

- 塑料(PA6), 黑色, 无光泽的

操作

当使用锁定分割定位柱时, 拉出旋钮, 转90度并由一个槽口固定 (此时锁销不可突出)。

更多信息


注意事项

螺帽必须个别购买。
不可移动的旋钮。


更多产品

- 定位衬套, 适用于分割螺栓和分割定位柱


图面



picture 1



picture 2



picture 3

lock nut
22120.0704 - .0708 (Steel)
22120.0714 - .0718 (Stainless steel)

订单信息


尺寸										WS	起动 扭力 max.	弹簧荷重 ¹⁾				品号	
d ₁	d ₂	d ₃	e	l ₁	l ₂ min	l ₃	l ₄	l ₅	s min			F ₁	F ₂	min	max.		
-0,05												~	~				
[mm]										[mm]	[Nm]	[N]		[°C]		[g]	
有手把 有锁固 – 相片 3, 不锈钢																	
8	M12	21	13,8	63,5	8	24	13,5	20,5	8	12	20	6	22	-30	80	33	22120.0798

¹⁾ 统计平均值

配件

	尺寸 d ₂ [mm]	扳手尺寸 [mm]	重量 [g]	品号
不锈钢				
	M12	18	7,6	22120.0718

应用范例



遵守

- 符合 **RoHS**
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
- 不含 **SVHC** 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
- 不含 **65 号提案物质**
不包括 65 号提案物质
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>
- 不含 **冲突矿物**
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。