

分割定位柱 · 带有快速锁头 22122.0220



产品描述

分割定位目的。

材质

本体

- 钢，染黑

按钮

- 得林红塑料 (POM)

固定梢子

- 钢，硬化

手把

- 热塑性 PA 6，黑灰色，无光泽

组装

螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。

操作

藉由拉动旋钮，锁销被拉入锁附。保护红色压钮指示锁附位置 (锁销被拉入)。推出红色压钮让锁销跳回锁附位置。

更多信息


注意事项

不可移动的旋钮。
螺帽必须个别购买。

更多产品

- 定位衬套，适用于分割螺栓和分割定位柱
- 距离调整环，适用于分割定位柱
- 支持座，适用于分割螺栓和分割定位柱

图面



lock nut
22120.0116 - .0118 (Steel)
22120.0516 - .0518 (Stainless steel)

订单信息

尺寸							WS	弹簧荷重 ¹⁾				品号	
d ₁	d ₂	l ₂ min	d ₃	l ₁ ~	l ₃	l ₄	F ₁ ~	F ₂ ~	min	max.			
[mm]							[mm]	[N]		[°C]			[g]
钢													
8	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	8,5	28	-30	80	78	22122.0220

¹⁾ 统计平均值

遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。