

分割定位柱 · 带有快速锁头

22122.0305



产品描述

分割定位目的。

材质

- 本体**
 - 不锈钢 1.4305
- 按钮**
 - 得林红塑料 (POM)
- 固定梢子**
 - 不锈钢 1.4305, 镀镍
- 手把**
 - 热塑性 PA 6, 黑灰色, 无光泽

组装

螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。

操作

藉由拉动旋钮, 锁销被拉入锁附。保护红色压钮指示锁附位置 (锁销被拉入)。推出红色压钮让锁销跳回锁附位置。

更多信息


注意事项

不可移动的旋钮。
螺帽必须个别购买。

更多产品

- 定位衬套, 适用于分割螺栓和分割定位柱
- 距离调整环, 适用于分割定位柱
- 支持座, 适用于分割螺栓和分割定位柱

图面



订单信息

尺寸							WS	弹簧荷重 ¹⁾		温度		重量	品号
d ₁	d ₂	l ₂ min	d ₃	l ₁ ~	l ₃	l ₄	[mm]	F ₁ ~	F ₂ ~	min	max.	[g]	
-0,02 -0,04			[mm]				[mm]	[N]		[°C]			
不锈钢													
6	M12 x 1,5	6	30	53,5	22	6	19	6,5	19	-30	80	49	22122.0305

¹⁾ 统计平均值

配件

	尺寸 d ₂ [mm]	扳手尺寸 [mm]	 [g]	品号
不锈钢				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。