

精密分割定位柱 · 有圆柱形支撑

22130.0066



产品描述

精密分割定位柱与衬套配合使用是快速定位与安装的最佳组合。两者的精度公差, 精密分割定位柱与衬套, 确保了其可靠度。

材质

螺絲形支撑座

- 表面硬化钢, 表面硬化, 染黑和研磨

衬套

- 表面硬化钢, 表面硬化, 染黑和研磨

本体

- 表面硬化钢, 表面硬化, 染黑和研磨

球形手把

- 热可塑性, 灰黑

组装

为了达到精度设定, 握把与分割定位柱在组立后必须上胶固定。

操作


当使用锁定指数柱塞, 旋钮被拉出并旋转90°。

更多信息


注意事项

Bushings must be ordered separately.


图面



picture 1



picture 2



picture 3

订单信息


d ₁ -0,005 -0,01	d ₂	d ₃ n6	d ₄	d ₅	尺寸						弹簧荷重 ¹⁾			品号		
					l ₁ min	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	F ₁ ~	F ₂ ~				
					[mm]						[N]				[g]	
含锁紧 – 相片 2																
16	28	25	40	M10	10	3	42	13	41,5	53	20	50	228	22130.0066		

¹⁾ 统计平均值

配件

	尺寸							品号
	d ₁ +0,005	d ₂	d ₃ n6	l ₁ min	l ₂			
	[mm]							
socket for precision index plungers, cylindrical – 相片 3								
	16	28	25	17	14,0	40	22130.0093	

应用范例



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。