


侧向式定位柱
22140.0110



产品描述

适用于定位和供压。

材质

- 珠子
- 得林白塑料 (POM)
- 本体
- 切削钢， 染黑
- 弹簧
- 不锈钢

组装


应考虑安插孔 I3。

更多信息

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。

图面




订单信息

尺寸						定位孔 H8	行程 s	弹簧荷重 ¹⁾		 min max.		品号	
d ₁ +0,1	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	b			F ₁ ~	F ₂ ~				
[mm]						[mm]	[mm]	[N]		[°C]	[g]		
珠子得林塑料， 标准弹簧 荷重， 单边 – 相片 1													
10	4	30	4,2	7	4	10	1	4,5	9	-30	50	16	22140.0110

¹⁾ 统计平均值

应用范例



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。