侧向式定位柱

22140.0414

产品描述

适用于定位和供压。

材质

珠子
- 轴承钢，硬化

本体
- 切削钢， 染黑

弹簧
- 塑料 (PU)

组装

应考虑安插孔 l3。

更多信息

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。

图面



订单信息

尺寸						定位孔	行程	弹簧荷重 [1]					品号
d_1 +0,1	d_2	l_1	l_2	l_3	b	H8	s	F_1 ~	F_2 ~	min	max.		
[mm]						[mm]	[mm]	[N]		[°C]		[g]	
珠子轴承 钢，增强弹簧 荷重，单边 – 相片 2													
14	8	40	9	10	6,5	14	2	120	480	-40	80	20	22140.0414

[1] 统计平均值

应用范例





遵守

符合 RoHS
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质

铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。