

侧向式定位柱 · 光滑，无密封
22150.0080



产品描述

适用于定位和供压。

材质

- 本体
- 铝
- 弹簧
- 不锈钢
- 梢子
- 得林白塑料 (POM)

组装

侧向定位柱采压入安装。
用于计算嵌装孔中心距离之公式：
 $l_0 = z/2 + w + x$ ，
 l_0 = 中心距离，
 y = 工件高度，
 w = 工件长度，
 x = 座标尺寸
 s = 行程，
 z = 档块直径
计算尺寸 x ：
 y 大于或是等于 $l_2 - d_2/2$ ，然后 $x = d_2/2 - s$
或是
 y 小于 $l_2 - d_2/2$ ，然后 $x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) * 0,123]$

特性


轻荷重弹簧=不锈钢弹簧

更多信息

更多产品

- 偏心圆，适用于侧向式定位柱，光滑

图面



订单信息


尺寸		弹簧荷重 F max. ¹⁾ ~ [N]	尺寸		行程 s [mm]	定位孔 D H8 [mm]	 max. [°C]	 [g]	品号
d ₁	d ₂		l ₁ -1	l ₂ ±0,5					
[mm]	[mm]		[mm]	[mm]					
梢子: 热塑性的 /热塑性销, 轻弹簧荷重									
16	10	100	18	16,7	3,2	16	80	6,6	22150.0080

¹⁾ 统计平均值

配件

	尺寸 d ₁ [mm]	 [g]	品号
组立工具			
	16	105	22150.0833

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。