

侧向式定位柱 · 光滑；有密封

22150.0127



产品描述

适用于定位和供压。
密封防止碎片和灰尘。

材质

胶封

• CR

本体

• 铝

弹簧

• 钢，镀锌

梢子

• 钢，表面硬化，镀锌

组装

侧向定位柱采压入安装。

用于计算嵌装孔中心距离之公式：

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

l_0 = 中心距离，

y = 工件高度，

w = 工件长度，

x = 座标尺寸

s = 行程，

z = 档块直径

计算尺寸 x ：

y 大于或是等于 $l_2 - d_2/2$ ，然后 $x = d_2/2 - s$

或是

y 小于 $l_2 - d_2/2$ ，然后 $x =$

$$d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) * 0,123]$$

特性


重弹簧荷重 = 镀锌钢弹簧

更多信息

更多产品

• 偏心圆，适用于侧向式定位柱，光滑

图面



订单信息

尺寸		弹簧荷重 F max. ¹⁾ ~ [N]	l ₁ -2	尺寸	行程 s [mm]	定位孔 D H8	x ²⁾ [mm]	 max. [°C]	 [g]	品号
d ₁	d ₂			l ₂ ±0,5		[mm]				
[mm]	[mm]			[mm]						
梢子: 钢 /钢销, 重弹簧荷重										
10	6	100	12	10,3	1	10	1,9	110	3,9	22150.0127

梢子: 钢 / 钢销, 重弹簧荷重


¹⁾ 统计平均值

²⁾ If the workpiece height (y) is less than $l_2 - d_2/2$, the coordinate dimension (x) must be calculated.

配件

	尺寸 d ₁ [mm]	 [g]	品号
组立工具			
	10	49	22150.0831

应用范例



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。