

侧向式定位柱 · 有螺纹、无密封、内螺纹
22150.1334



产品描述

适用于定位和供压。

材质

- 本体
• 钢，镀锌
- 螺纹垫圈
• 钢，染黑
- 弹簧
• 不锈钢

组装

用于计算嵌装孔中心距离之公式：
 $l_0 = z / 2 + w + x$ ，
 l_0 = 中心距离，
 y = 工件高度，
 w = 工件长度，
 x = 行程，
 z = 档块直径
计算工件尺寸 x ：
 $x = d_2 / 2 - s$
横向柱塞由安装工具的装置旋入安装。

特性


轻荷重弹簧=不锈钢弹簧

更多信息

注意事项

单独的固定螺丝可以锁入钣件内的母牙。

图面



订单信息


尺寸		弹簧荷重	尺寸					行程	WS	max.		品号
d ₁	l ₁ -2	F max. ¹⁾ ~ [N]	d ₂	d ₃	l ₂	l ₃	l ₄	s	[mm]	[°C]	[g]	
轻弹簧荷重												
M12	19	40	M4	6,1	7,5	4,5	1,5	2	10	250	5,2	22150.1334

¹⁾ 统计平均值

配件

	尺寸 d ₁ [mm]		品号
		[g]	
组立工具			
	M12	76	22150.0820

应用范例



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。