

水平脚座 · 有固定孔
22590.0716



产品描述

用来当作推力脚垫或脚座。
在衬垫中包含2个固定孔。

材质


- 滚珠轴承
- 不锈钢 1.4305
- 脚座
- 不锈钢 1.4305

更多信息

注意事项

对于版本d₁ = M10和M12，锁紧螺母符合DIN 934标准。


图面



订单信息

尺寸							WS	静态荷重能力 max.		品号
d ₁	d ₂ -0,5	d ₃	l ₃	h ₁ ~	h ₂	t				
[mm]							[mm]	[kN]	[g]	
衬垫和 球形轴承 是 不锈钢 – 相片 1										
M16	70	9	54	32	13,5	13,5	24	36	492	22590.0716

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。