

定位珠螺丝 · 有头
22710.0586



产品描述

亦适用于固夹、上紧或支撑不完全平行的表面。
最大荷载传递因为可移动的球体。

材质

珠子

- 轴承钢，硬化

螺丝

- 钢，热处理，1200 ±100 N/mm²

更多信息

注意事项

珠子无防止旋转功能。
特殊的样式欢迎咨询。


参考

需求的螺纹锁，请参阅附录 - 技术数据 -

更多产品

- 定位珠螺丝，有头，球防止回转

图面



订单信息

d ₁	l ₂ ~	d ₂	尺寸 d ₃ [mm]	l ₃	l ₄	球直径	WS [mm]	静态荷重能力 ¹⁾ max. [kN]	 [g]	品号
平面 珠子，平面 表面 (相片2)，热处理钢										
M8	50	13	4,5	8	22	5,5	6	15	23	22710.0586

¹⁾ *荷重能力报告书不适用于不锈钢

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。