# 定位珠螺丝 • 无头,附细螺纹

# 22720.6262



# 产品描述

也可用来定位、钳紧、绷紧和支撑表面使之无法完全平行。 细牙螺纹允许精确调整。 最大荷载传递因为可移动的球体。

#### 材质

#### 珠子

• 不锈钢,硬化

#### 螺丝

• 不锈钢 1.4305

#### 更多信息

#### 注意事项


珠子无防止旋转功能。 特殊的样式欢迎洽询。

需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 -


# 更多产品

- 定位珠螺丝,无头,球防止回转定位珠螺丝,无头,圆球定位珠螺丝,无头,有平面的球

# 图面



picture 1




picture 2

# 订单信息

尺寸				ws	静态荷重能力 <sup>1)</sup>		ĭ	品号
d₁	l <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	球直径		max.	max.		
[mm]				[mm]	[kN]	[°C]	[9]	
上标准夹持颚 (相片1) – 相片 2, 不锈钢								
M6 x 0,5	16	3,2	4	3	9	250	2,6	22720.6262

<sup>1)\*</sup>荷重能力报告书不适用于不锈钢

# 应用范例



# 遵守

# 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

# 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

#### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

https://www.P65Warnings.ca.gov/

#### 不含冲突矿物

"本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为"冲突矿物"的物质,例如钽、锡、金或钨。

