

自行调整脚垫
22730.0150



产品描述

适合用作止动组件、支撑组件及推力垫，以及装配至固夹组件上。

材质





- 珠子
- 塑料，玻璃纤维强化
- 本体
- 锌压铸，烤漆，黑色

更多信息

注意事项

珠子有防止旋转保护
容积承载量对钢和不锈钢设计是合法的。


图面



订单信息

尺寸						WS	静态荷重能力 max.	起始扭力 max.		品号
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	球直径	[mm]	[kN]	[Nm]	[g]	
[mm]										
有公牙，平面珠子，平坦面 – 相片 1, 不锈钢										
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	489	22730.0150

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。