

自行调整脚垫

22730.0468



产品描述

适合用作止动组件、支撑组件及推力垫，以及装配至固夹组件上。

材质


- 珠子
 - 塑料，玻璃纤维强化
- 本体
 - 锌压铸，烤漆，黑色

更多信息


注意事项

珠子有防止旋转保护
容积承载量对钢和不锈钢设计是合法的。


图面




picture 1



picture 2



picture 3



picture 4

订单信息

d ₁ n6	d ₂	d ₃	尺寸			球直径	定位孔		静态荷重能力 ¹⁾ max. [kN]	起始扭力 max. [Nm]	📦 [g]	品号
			l ₁	l ₃ max.	深度 min [mm]		Ø H7 [mm]					
28	M5	20	25	5,5	25	28	13	90	6	109	22730.0468	

对于定位孔，平面滚珠，平坦表面 – 相片 3, 不锈钢

¹⁾ 只适用于当需要最小的孔深时。

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。