

自行调整脚垫
22730.0712



产品描述

适合用作止动组件、支撑组件及推力垫，以及装配至固夹组件上。

材质


- 珠子
- 轴承钢，硬化，明亮的
- 本体
- 钢，热处理，磷酸盐处理

更多信息


注意事项

珠子有防止旋转保护
容积承载量对钢和不锈钢设计是合法的。


图面




picture 1



picture 2



picture 3




picture 4

订单信息

尺寸						定位孔		静态荷重能力 ¹⁾	起始扭力		品号
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₃	球直径	Ø	深度	max.	max.		
n6				max.		H7	min				
[mm]						[mm]		[kN]	[Nm]	[g]	
针对定位孔，平面珠子，肋纹面 – 相片 4, 热处理钢											
12	M3	7,2	11	3,2	10	12	6	10	1,3	7,9	22730.0712

¹⁾ 只适用于当需要最小的孔深时。

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。