

油面镜

22860.0150



产品描述

适合没有过压的油箱.


材质

- 密封环
 - 抗油品
- 反射器
 - 塑胶, 白色
- 环型螺帽
 - 铝
- 油面镜
 - 塑料玻璃 (PMMA) - 透明的

组装

在钻孔中可不用装置线 \varnothing H11. 透过简单拧紧环形螺母来密封。

图面



订单信息

尺寸(视界开口) d_1	d_2	d_3	x ~	尺寸				e	定位孔 D H11 [mm]	温度		重量 [g]	品号
				l_1	b min	h	min			max.			
有 油高标示													
50	64	3	22	5,5	14	10	58,5	58	-20	70	85	22860.0150	


配件

尺寸(视界开口) d_1	尺寸 d h_9 [mm]	e	重量 [g]	品号
-------------------	----------------------------	-----	-----------	----

组立工具

	50	2,8	58,5	49	22860.0850
--	----	-----	------	----	------------

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。