

球面华司 / 圆锥型座 • DIN 6319
23050.0008



产品描述

球形垫圈/锥形座在螺栓连接中用作垫圈使用，以补偿不平行的表面。

材质

球面华司
• 表面硬化钢, 表面硬化, 磷酸盐处理

组装


型式D的锥形座仅适用于平坦、封闭式的环状区域。
对于延长孔则仅适用型式 G。

更多信息

更多产品

- 球面华司 / 圆锥型座, 接近于 DIN 6319 , 不锈钢
- 固定螺帽 , DIN 6330 (高1.5d)

图面



订单信息

尺寸							双头螺栓用	螺丝用	静态荷重能力	扭力螺 丝连接 ¹⁾		品号
d ₁	d ₃	h ₁	h ₂	h ₄	r ₁	d ₆	d ₆	max.	max.			
H13				圆锥形- 座型式D	圆锥形- 座型式G							
~												
[mm]							[mm]	[mm]	[kN]	[Nm]	[g]	
球面型 华司 表面 硬化钢 或不锈 钢 , 型式C , - 相片 1												
8,4	17	0,6	3,2	5,6	7,1	12	8	M8	17	25	2,8	23050.0008

¹⁾ 标准螺纹螺丝的扭矩信息，必要时考虑预加荷载, 摩擦系数 μ_{total} 0.14。

应用范例



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。