固定螺帽 • DIN 6330 (高1.5d) 23070.0006



产品描述

球形面搭配DIN6319锥形座 (EH 23050.) 此种组合可弥补不规则表面的不足。

材质


• 钢,quality 10,磷酸盐处理

更多信息

参考

有关起始扭力和稳定性请参考附件 - 技术数据


图面



订单信息

尺寸						Ĭ	品号
d ₁	d ₂	е	m	r	s	_	
[mm]						[9]	
热处理钢 或不锈钢, 含侧面球形轴承 面,型式B,热处理钢							
M6	7	11,5	9	9	10	3,8	23070.0006

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物

"本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为"冲突矿物"的物质,例如钽、锡、金或钨。

