

轴环螺帽 · DIN 6331 (高1.5d )  
23080.0022



产品描述

The collar nuts (flanged nuts) are manufactured according to DIN 6331.

材质


- 钢，quality 10，磷酸盐处理

更多信息

参考

有关起始扭力和稳定性请参考附件 - 技术数据  
-

图面




订单信息

|                |   |                | 尺寸   |    |    |  | 品号 <sup>1)</sup> |  |
|----------------|---|----------------|------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| d <sub>1</sub> | a | d <sub>2</sub> | e    | m  | s  |                                                                                       |                  |  |
|                |   |                | [mm] |    |    |                                                                                       | [g]              |  |
| 热处理钢           |   |                |      |    |    |                                                                                       |                  |  |
| M22            | 6 | 40             | 39,3 | 33 | 34 | 179                                                                                   | 23080.0022       |  |

热处理钢

<sup>1)</sup> DIN 标准不包含这些尺寸。

应用范例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。