

下向夹具 · 附轴承
23210.0561



产品描述

藉由锁紧球端推力螺丝，可将工件同时压向止动元件及固定板。适当的横杆可提供高度的水平方向夹力。在使用T形螺帽 EH 23010./ EH 23020 (DIN 508) 时，这类元件亦可应用于其他的沟槽尺寸。

材质

- 钢，表面硬化，染黑，研磨

更多信息


参考

集成支架配备有定位螺纹，以适合例如螺钉固定按钮EH 22690.，自调角度支撑座EH 22730. / EH 22740。

更多产品

- 用于 T 型槽的螺帽，DIN 508
- 用于 T 型槽的螺帽，延长的


图面



订单信息

T槽 尺寸	d ₁	d ₂	d ₃	b ₁	b ₂	h ₁	尺寸								s	夹持水平面 max.	起动 扭力 max.		品号
							h ₂	h ₃	h ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄						
							±0,01	~	~										
[mm]	[mm]								[kN]	[Nm]	[g]								
含平面 夹持颚 – 相片 1																			
14	M12	13	M12	48	16	53	15	45	27	72	40	100	55	4	15	9	1349	23210.0561	

应用范例



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。