

高度调整圆柱
23310.0130



产品描述

高度调整缸可以用于增加下推夹具 (EH 23310) 的夹合高度。它也可被用于座销 (EH 22680.)，销 (EH 22690.) 和自校衬垫 (EH 22730. - EH 22741.) 的组合。

材质


- 钢，表面硬化，染黑，研磨

更多信息


更多产品

- 承座销，肋纹或尖头
- 承座销，销型
- 插销
- 承座销，可调整的
- 自行调整脚垫
- 自行调整脚垫，有硬金属球，肋纹
- 自行调整脚垫，自复位
- 自行调整脚垫，与硬金属球，肋和自我复位
- 自行调整脚垫，可调整的
- 自行调整脚垫，可调整的，可自行设定

图面



图片 1




图片 2

DIN 913
(可以互换的)

订单信息

d ₁ -0,1	l ₁ ±0,01	尺寸		WS		品号
		d ₂	l ₂			
		[mm]				
相片 1						
32	35	M10	20	27	202	23310.0130

应用范例



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。