


水平切换夹 · 带有垂直基座
23330.1016



产品描述

由于它们具有良好的运动功率和易于操作的特性，肘节夹具适用于广泛的用途。这些肘杆夹具可用于金属加工行业，适用于钻孔，焊接，折弯，研磨，测试和装配，也可用于木材和塑料行业的胶合，钻孔，切割和铣削夹具。肘节式夹具的“肘节”原理允许夹具大而快地打开。如果夹具松开时，工件可不受阻碍的被取出。大功率传动通过低手力产生最大夹持力。夹具是自锁的，它们保持锁定，抵抗加工部件时产生的力。肘节式夹具由高质量的部件制成，设计用于连续使用。耐油的符合人体工程学的双组分手柄，抓握面积增加，表面柔软，易于使用。快速可调的夹紧螺钉由保持器提供。

材质


- 夹具
 - 钢，镀锌，钝化
- 铆钉
 - 不锈钢
- 把手
 - 塑胶
- 夹持螺丝
 - 钢，回火，镀锌
- 紧固帽盖
 - 橡胶，黑色

更多信息

参考

作为配件的替换夹合螺丝，在网路商店上有提供。

图面



订单信息

公称 尺寸	夹持螺丝	尺寸																			夹 持 力		α			品 号
		d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₅	h ₆	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	F ₁	F ₂	min	max.			
		[mm]																			[kN]					
钢																										
6	M8 x 65	8,5	10	10	35	92,5	128	65	25	21,5	45	57	321	123	16	78	77	12,5	41,5	3	5	90°	-10	80	1132	23330.1016

配件

	d ₂ [mm]	 [g]	品号
Clamping screw (spare part of toggle clamp)			
	M8 x 65	57	23330.9006

遵守

- 符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
- 不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
- 不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。