

偏心快速夹具 · 有母牙
23390.0101




产品描述

用在快速和解开夹具和松开工件。
当使用可调式设计(相片2)，移动杆的位置可被移动。

材质

- 轴承垫片
- 热塑性POM，强化玻璃纤维
- 把手
- Zinc die-cast, plastic coated, black, similar to RAL 9005
- 螺纹零件
- 钢，镀锌
- 内部零件
- 钢，镀锌
- 调整螺帽
- 钢，镀锌


图面



订单信息

尺寸									行程 s 在把手 90° 的位置	max.		品号
l	d ₁	d ₃	d ₄	h ₂ max.	调整范围 h ₃ min	b	t ₁	t ₂ min 在 夹持 位置内	[mm]	[°C]	[g]	
[mm]												
母螺牙, 可调整式 – 相片 2, 钢												
63	M6	16	19	16,4	1,5	16	13	3	0,75	80	65	23390.0101

应用范例



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。