# **定位基座零件** • 旋转 23700.0412



#### 产品描述

#### 材质

#### 本体


钢,染黑

## **耐磨零件** • 热处理钢

#### 拉杆

特殊钢材

#### 图面




### 订单信息

尺寸									I	品号
а	b	С	f	g	k	I <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	r	_	
[mm]									[9]	
29,7	90	70	12,5	M12	24	57	25	73	758	23700.0412



#### 应用范例



#### 遵守

#### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

#### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

#### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

https://www.P65Warnings.ca.gov/

#### 不含冲突矿物

"本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为"冲突矿物"的物质,例如钽、锡、金或钨。

