

调整式把手 · 有母牙
24400.0513



产品描述

Adjustable clamping levers find versatile applications when the area of use is confined or a specific lever position is required.

材质

- 把手
- 锌压铸, 表面涂装, 银色, 类似 RAL 9006, 雾面
- 螺纹零件
- 钢, 涂黑, 质量 5
- 内部零件
- 钢、染黑、品质 5.8

操作


藉由举起控制杆，锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时，细齿将自动重新啮合。

更多信息

注意事项

牙部可以交换。


图面



订单信息

尺寸										品号
d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	t ≥		
[mm]									[g]	
银										
25	M10	19	43	11	4	63	89	17	176	24400.0513

应用范例



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。