

调整式把手 · 有螺丝
24400.0581



产品描述

Adjustable clamping levers find versatile applications when the area of use is confined or a specific lever position is required.

材质

- 把手
- 锌压铸，塑料涂装，橙色 (接近色号 RAL 2004)，无光泽
- 内部零件
- 钢、染黑、品质 5.8
- 螺丝
- 钢、染黑、品质 5.8

操作


藉由举起控制杆，锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时，细齿将自动重新啮合。

更多信息

注意事项

螺丝可以替换。


图面



订单信息

尺寸										品号
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂		
[mm]										
橘色										
25	M12	63	19	43	11	4	63	89	232	24400.0581

应用范例



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。