

调整式把手 · 有轴向轴承
24420.0052



产品描述

Adjustable clamping levers find versatile applications when the area of use is confined or a specific lever position is required.

轴向轴承的优点:
降低表面的摩擦力,具有双倍夹持力量.
固定表面位置保护工件.
较高的预压力,例:牙部,可以减少设定.

材质

把手
• 锌合金压铸、塑料涂层、黑色, 近似
RAL 9005 亚光结构


内部零件
• 钢、氮化、黑化

螺丝
• 钢、氮化、黑化

操作

藉由举起控制杆, 锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时, 细齿将自动重新啮合。

图面




订单信息


				尺寸					品号	
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₂			
				[mm]					[g]	
黑色										
18	M6	27	24	34,5	50	3	62	98	24420.0052	

黑色

应用范例



**Increase of clamping force with axial bearing
(while manual force is unchanged)**



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。